

**Digitální posuvné měřítko „Ultra Light“, Rozsah měření: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415542 1000
GTIN	7640125712452
Třída artiklu	46A

Popis**Provedení:**

Extrémně lehká posuvná měřítka. Měřicí lišta z dutého hliníkového profilu, velmi vysoká tuhost díky čtyřem kaleným a broušeným ocelovým tyčinkám. Velmi velká výška číslic displeje LCD 20 mm. Vnější čelisti z nerezové, kalené oceli s titanovým povlakem. Omezení měřících sil pro konstantní měřicí sílu (7,5 – 11,5 N). Vyměnitelné válcové kolíky pro vnitřní měření. Funkce: Preset, Max-/Min-, Delta, zobrazení horní a dolní hranice tolerance.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032, 2 kolíky pro vnitřní měření na čelisti.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948.

Technický popis

Mezní chyba	0,05 mm
Norma	Výrobní norma
Výška číslic LCD displeje	20 mm
Délka měřicí čelisti	202 mm
Hmotnost	1,8 kg
Kalibrování	A1

Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Odečet	0,0005 palec
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Rozsah měření	0 - 1000 mm
Rozlišení	0,01 mm
Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 1000 mm	021000 1000
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 1000 mm	021010 1000

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
---------------------------------------------------------	---------------