



Digitální posuvné měřítko „Ultra Light“, Rozsah měření: 3000mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	415542 3000
GTIN	7640125712841
Třída artiklu	46A

Popis

Provedení:

Extrémně lehká posuvná měřítka. Měřicí lišta z dutého hliníkového profilu, velmi vysoká tuhost díky čtyřem kaleným a broušeným ocelovým tyčinkám. Velmi velká výška číslic displeje LCD 20 mm. Vnější čelisti z nerezové, kalené oceli s titanovým povlakem. Omezení měřících sil pro konstantní měřicí sílu (7,5 – 11,5 N). Vyměnitelné válcové kolíky pro vnitřní měření. Funkce: Preset, Max-/Min-, Delta, zobrazení horní a dolní hranice tolerance.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032, 2 kolíky pro vnitřní měření na čelisti.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948.

Technický popis

Norma	Výrobní norma
Kalibrování	A1
Mezní chyba	0,2 mm
Délka měřicí čelisti	202 mm
Rozsah měření	0 - 3000 mm
Přepínatelné rozlišení	mm / palce

Odečet	0,0005 palec
Výška číslic LCD displeje	20 mm
Rozlišení	0,01 mm
Hmotnost	3,2 kg
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 3000 mm	021000 3000
---	-------------

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
---	---------------