



## Digitální posuvné měřítko „Ultra Light“, Rozsah měření: 600mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	415542 600
GTIN	7640125712414
Třída artiklu	46A

### Popis

#### Provedení:

Extrémně lehká posuvná měřítka. Měřicí lišta z dutého hliníkového profilu, velmi vysoká tuhost díky čtyřem kaleným a broušeným ocelovým tyčinkám. Velmi velká výška číslic displeje LCD 20 mm. Vnější čelisti z nerezové, kalené oceli s titanovým povlakem. Omezení měřících sil pro konstantní měřicí sílu (7,5 – 11,5 N). Vyměnitelné válcové kolíky pro vnitřní měření. Funkce: Preset, Max-/Min-, Delta, zobrazení horní a dolní hranice tolerance.

#### Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032, 2 kolíky pro vnitřní měření na čelisti.

#### Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948.

### Technický popis

Norma	Výrobní norma
Mezní chyba	0,04 mm
Kalibrování	A1
Počet obsažených baterií	1
Rozlišení	0,01 mm
Rozsah měření	0 - 600 mm

Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Délka měřicí čelisti	202 mm
Výška číslic LCD displeje	20 mm
Odečet	0,0005 palec
Hmotnost	1,5 kg
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

## Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 1000 mm	021000 1000
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 1000 mm	021010 1000

## Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
---	---------------