

**Garant****Palička s gumovými vložkami, černá, Pouzdro Ø / materiál: 50Gmm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	752500 50G
GTIN	4045197977403
Třída artiklu	71D

## Popis

**Provedení:**

Palička s tlumením zpětného rázu a snímatelnými funkčními vložkami k použití jako normální palička. Stabilní, dvoudílné pouzdro z jemné litiny z kvalitní ocele k zušlechtní. Vložky lze kombinovat a měnit. S násadou z amerického hikorového dřeva, lakované.

**Použití:**

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na stolech strojů resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

**Náhradní díl:**

Náhradní násada se dodává pod č. 752530 a náhradní vložky pod č. 752540 – 752560.

## Technický popis

Celková délka	380 mm
Ø úderných ploch vložek	50 mm
Hmotnost bez vložek	785 g
Délka násady	310 mm
Délka hlavy s vložkami	138 mm
Barva	černá
Bez zpětného rázu	ano
Nástavce lze kombinovat	ano

Druh produktu

Kladivo

**Příslušenství**

Gumová vložka, měkká Pro kladivo s měkkým čelem 50

752540 50

Plastová vložka, středně tvrdá Pro kladivo s měkkým čelem 50

752550 50

Hikorová násada na kladiva Pro Ø pouzdra 50 mm

752530 50

Nylonová vložka, tvrdá Pro kladivo s měkkým čelem 50

752560 50