

Garant**Palička s nylonovými vložkami, přírodní, Pouzdro Ø / materiál: 50Gmm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	752520 50G
GTIN	4045197978059
Třída artiklu	71D

Popis

Provedení:

Palička s tlumením zpětného rázu a snímatelnými funkčními vložkami k použití jako normální palička. Stabilní, dvoudílné pouzdro z jemné litiny z kvalitní ocele k zušlechtnění. Vložky lze kombinovat a měnit. S násadou z amerického hikorového dřeva, lakované.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na stolech strojů resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní násada se dodává pod č. 752530 a náhradní vložky pod č. 752540 – 752560.

Technický popis

Celková délka	380 mm
Hmotnost bez vložek	785 g
Délka hlavy s vložkami	138 mm
Ø úderných ploch vložek	50 mm
Délka násady	310 mm
Barva	přírodní
Bez zpětného rázu	ano
Nástavce lze kombinovat	ano

Druh produktu

Kladivo

Příslušenství

Nylonová vložka, tvrdá Pro kladivo s měkkým čelem 50

752560 50

Plastová vložka, středně tvrdá Pro kladivo s měkkým čelem 50

752550 50

Hikorová násada na kladiva Pro Ø pouzdra 50 mm

752530 50

Gumová vložka, měkká Pro kladivo s měkkým čelem 50

752540 50