

Garant**Palička s nylonovými vložkami, přírodní, Pouzdro Ø / materiál: 30Gmm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 752520 30G |
| GTIN | 4045197978035 |
| Třída artiklu | 71D |

Popis

Provedení:

Palička s tlumením zpětného rázu a snímatelnými funkčními vložkami k použití jako normální palička. Stabilní, dvoudílné pouzdro z jemné litiny z kvalitní ocele k zušlechťení. Vložky lze kombinovat a měnit. S násadou z amerického hikorového dřeva, lakované.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na stolech strojů resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní násada se dodává pod č. 752530 a náhradní vložky pod č. 752540 – 752560.

Technický popis

| | |
|-------------------------|----------|
| Délka hlavy s vložkami | 92 mm |
| Ø úderných ploch vložek | 30 mm |
| Celková délka | 300 mm |
| Délka násady | 260 mm |
| Hmotnost bez vložek | 228 g |
| Barva | přírodní |
| Bez zpětného rázu | ano |
| Nástavce lze kombinovat | ano |

Druh produktu

Kladivo

Příslušenství

Gumová vložka, měkká Pro kladivo s měkkým čelem 30

752540 30

Nylonová vložka, tvrdá Pro kladivo s měkkým čelem 30

752560 30

Hikorová násada na kladiva Pro Ø pouzdra 30 mm

752530 30

Plastová vložka, středně tvrdá Pro kladivo s měkkým čelem 30

752550 30