

**Garant****Palička s nylonovými vložkami, přírodní, Pouzdro Ø / materiál: 80Gmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	752520 80G
GTIN	4045197978073
Třída artiklu	71D

**Popis****Provedení:**

Palička s tlumením zpětného rázu a snímatelnými funkčními vložkami k použití jako normální palička. Stabilní, dvoudílné pouzdro z jemné litiny z kvalitní ocele k zušlechťení. Vložky lze kombinovat a měnit. S násadou z amerického hikorového dřeva, lakované.

**Použití:**

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na stolech strojů resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

**Náhradní díl:**

Náhradní násada se dodává pod č. 752530 a náhradní vložky pod č. 752540 – 752560.

**Technický popis**

Ø úderných ploch vložek	80 mm
Délka násady	400 mm
Hmotnost bez vložek	1895 g
Délka hlavy s vložkami	175 mm
Celková délka	500 mm
Barva	přírodní
Bez zpětného rázu	ano
Nástavce lze kombinovat	ano

Druh produktu

Kladivo

**Příslušenství**

Nylonová vložka, tvrdá Pro kladivo s měkkým čelem 80

752560 80

Gumová vložka, měkká Pro kladivo s měkkým čelem 80

752540 80

Hikorová násada na kladiva Pro Ø pouzdra 80 mm

752530 80