

Garant**Palička s nylonovými vložkami, přírodní, Pouzdro Ø / materiál: 60Gmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	752520 60G
GTIN	4045197978066
Třída artiklu	71D

Popis**Provedení:**

Palička s tlumením zpětného rázu a snímatelnými funkčními vložkami k použití jako normální palička. Stabilní, dvoudílné pouzdro z jemné litiny z kvalitní ocele k zušlechťení. Vložky lze kombinovat a měnit. S násadou z amerického hikorového dřeva, lakované.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na stolech strojů resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní násada se dodává pod č. 752530 a náhradní vložky pod č. 752540 – 752560.

Technický popis

Ø úderných ploch vložek	60 mm
Celková délka	410 mm
Délka násady	335 mm
Délka hlavy s vložkami	149 mm
Hmotnost bez vložek	940 g
Barva	přírodní
Bez zpětného rázu	ano
Nástavce lze kombinovat	ano

Druh produktu

Kladivo

Příslušenství

Hikorová násada na kladiva Pro Ø pouzdra 60 mm

752530 60

Nylonová vložka, tvrdá Pro kladivo s měkkým čelem 60

752560 60

Plastová vložka, středně tvrdá Pro kladivo s měkkým čelem 60

752550 60

Gumová vložka, měkká Pro kladivo s měkkým čelem 60

752540 60