

**Garant****Palička s plastovými vložkami, červená, Pouzdro Ø / materiál: 30Gmm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	752510 30G
GTIN	4045197976390
Třída artiklu	71D

## Popis

**Provedení:**

Palička s tlumením zpětného rázu a snímatelnými funkčními vložkami k použití jako normální palička. Stabilní, dvoudílné pouzdro z jemné litiny z kvalitní ocele k zušlechtnění. Vložky lze kombinovat a měnit. S násadou z amerického hikorového dřeva, lakované.

**Použití:**

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na stolech strojů resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

**Náhradní díl:**

Náhradní násada se dodává pod č. 752530 a náhradní vložky pod č. 752540 – 752560.

## Technický popis

Délka násady	260 mm
Celková délka	300 mm
Hmotnost bez vložek	228 g
Délka hlavy s vložkami	92 mm
Ø úderných ploch vložek	30 mm
Barva	červená
Bez zpětného rázu	ano
Nástavce lze kombinovat	ano

Druh produktu

Kladivo

**Příslušenství**

Gumová vložka, měkká Pro kladivo s měkkým čelem 30

752540 30

Nylonová vložka, tvrdá Pro kladivo s měkkým čelem 30

752560 30

Plastová vložka, středně tvrdá Pro kladivo s měkkým čelem 30

752550 30

Hikorová násada na kladiva Pro Ø pouzdra 30 mm

752530 30