

**Garant****Palička s plastovými vložkami, červená, Pouzdro Ø / materiál: 60Gmm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	752510 60G
GTIN	4045197977021
Třída artiklu	71D

## Popis

**Provedení:**

Palička s tlumením zpětného rázu a snímatelnými funkčními vložkami k použití jako normální palička. Stabilní, dvoudílné pouzdro z jemné litiny z kvalitní ocele k zušlechtnění. Vložky lze kombinovat a měnit. S násadou z amerického hikorového dřeva, lakované.

**Použití:**

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na stolech strojů resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

**Náhradní díl:**

Náhradní násada se dodává pod č. 752530 a náhradní vložky pod č. 752540 – 752560.

## Technický popis

Ø úderných ploch vložek	60 mm
Hmotnost bez vložek	940 g
Délka hlavy s vložkami	149 mm
Celková délka	410 mm
Délka násady	335 mm
Barva	červená
Bez zpětného rázu	ano
Nástavce lze kombinovat	ano

Druh produktu

Kladivo

**Příslušenství**

Gumová vložka, měkká Pro kladivo s měkkým čelem 60

752540 60

Nylonová vložka, tvrdá Pro kladivo s měkkým čelem 60

752560 60

Plastová vložka, středně tvrdá Pro kladivo s měkkým čelem 60

752550 60

Hikorová násada na kladiva Pro Ø pouzdra 60 mm

752530 60