



Dvouramenný stahovák s rychlým přestavením, Typ: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	880400 1
GTIN	4021176644771
Třída artiklu	83U

Popis

Provedení:

S ručním kolečkem pro **rychlé uvolňování** a **posunování ramen stahováku bez použití náradí**.

Použití:

Univerzální použití pro stahování ložisek, ozubených kol atd. **Použitelný jako vnitřní a vnější stahovák.**

Rozsah upnutí zvnějšku: 30 - 90 mm

Rozsah upnutí vnitřní: 70 - 140 mm

Upínací hloubka do: 100 mm

Výkon: 4,5 t

Technický popis

Rozsah upnutí vnitřní	70 - 140 mm
Upínací hloubka do	100 mm
Výkon	4,5 t
Rozsah upnutí zvnějšku	30 - 90 mm

Maximální utahovací moment	80 Nm
Vnější 6hran	17 mm
Počet háků	2
Hmotnost	1,27 kg
Druh produktu	Dvouramenný stahovák