



## Samostředný dvouramenný stahovák, Typ: 3



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	881000 3
GTIN	4021176016288
Třída artiklu	83U

### Popis

#### Provedení:

Velmi pohotová konstrukce s **kloubovým nastavením upínací šířky**. Při nárůstu tlaku vřetene sevřou stahovací ramena stahovanou součást automaticky se zvětšující silou. Stahovací ramena z kvalitní nástrojové ocele.

Rozsah upnutí zvnějšku: 23 - 160 mm

Upínací hloubka do: 160 mm

Výkon: 6 t

### Technický popis

Rozsah upnutí zvnějšku	23 - 160 mm
Upínací hloubka do	160 mm
Výkon	6 t
Počet háků	2
Vnější 6hran	19 mm
Maximální utahovací moment	140 Nm

Hmotnost	1,9 kg
Samostředicí	ano
Druh produktu	Dvouramenný stahovák