



Dvouramenný stahovák s rychlým přestavením, štíhlá ramena stahováku, Typ: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	880450 3
GTIN	4021176756634
Třída artiklu	83U

Popis

Provedení:

S extrémně štíhlými rameny stahováku.

Použití:

Hodí se nejvíce pro úzké prostory a špatně přístupné konstrukční prostory.

Technický popis

Rozsah upnutí vnitřní	180 - 340 mm
Rozsah upnutí zvnějšku	65 - 250 mm
Upínací hloubka do	200 mm
Výkon	9 t
Počet háků	2
Vnější šířka	27 mm
Maximální utahovací moment	250 Nm

Hmotnost	6,885 kg
Druh produktu	Dvouramenný stahovák