



## Dvouramenný stahovák, Typ: 4



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	880930 4
GTIN	4021176956317
Třída artiklu	83U

### Popis

#### Provedení:

Stahovací ramena lze namontovat obráceně (**pro stahování vnější a vnitřní**), tuhá traverza a silné vřeteno. Požadovaná upínací šířka se nastavuje prostým posuvem stahovacích ramen.

#### Použití:

Stahovák s pohodově nastavitelnou upínací šířkou pro stahování ozubených kol, ložisek, řemenic atd.

Rozsah upnutí zvnějšku: 350 mm

Rozsah upnutí vnitřní: 195 - 365 mm

Upínací hloubka do: 250 mm

Výkon: 7 t

### Technický popis

Výkon	7 t
Upínací hloubka do	250 mm
Rozsah upnutí vnitřní	195 - 365 mm
Rozsah upnutí zvnějšku	350 mm

Vnější 6hran	22 mm
Počet háků	2
Hmotnost	6,21 kg
Druh produktu	Dvouramenný stahovák