

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Hrncový kartáč pomosazený ocelový drát 0,30 mm, Ø kartáče D1: 100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	573300 100
GTIN	4017359053393
Třída artiklu	57L

Popis**Provedení:**

Vlnitý drát pevně vtačený do ocelového těla. Pro použití na úhlových bruskách a stacionárních strojích.

Vysoce pevný ocelový drát je opatřen tenkou vrstvou mosazi.

S vnitřním závitem M14. S vnitřním závitem M14.

Použití:

Vhodný zejména k opracování povrchů, leštění, odstraňování otřepů, rzi, barev, základních nátěrů a okují.

Technický popis

Délka osazení H ₁	30 mm
Maximální počet otáček	8500 min ⁻¹
Ø kartáče D ₁	100 mm
Tloušťka štětín	0,3 mm
Závit M	M14
Materiál osazení	Ocelový drát
Druh produktu	Hrncový kartáč

