



Samostředný dvouramenný stahovák, Typ: 4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	881000 4
GTIN	4021176016363
Třída artiklu	83U

Popis

Provedení:

Velmi pohotová konstrukce s **kloubovým nastavením upínací šířky**. Při nárůstu tlaku vřetene sevřou stahovací ramena stahovanou součást automaticky se zvětšující silou. Stahovací ramena z kvalitní nástrojové ocele.

Rozsah upnutí zvnějšku: 23 - 250 mm

Upínací hloubka do: 200 mm

Výkon: 7 t

Technický popis

Rozsah upnutí zvnějšku	23 - 250 mm
Výkon	7 t
Upínací hloubka do	200 mm
Maximální utahovací moment	190 Nm
Počet háků	2
Vnější 6hran	24 mm

Hmotnost	3,28 kg
Samostředicí	ano
Druh produktu	Dvouramenný stahovák