



Dvouramenný stahovák, Typ: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	880930 1
GTIN	4021176923777
Třída artiklu	83U

Popis

Provedení:

Stahovací ramena lze namontovat obráceně (**pro stahování vnější a vnitřní**), tuhá traverza a silné vřeteno. Požadovaná upínací šířka se nastavuje prostým posuvem stahovacích ramen.

Použití:

Stahovák s pohotově nastavitelnou upínací šířkou pro stahování ozubených kol, ložisek, řemenic atd.

Rozsah upnutí zvnějšku: 100 - 100 mm

Rozsah upnutí vnitřní: 55 - 105 mm

Upínací hloubka do: 100 mm

Výkon: 4 t

Technický popis

Rozsah upnutí vnitřní	55 - 105 mm
Rozsah upnutí zvnějšku	100 - 100 mm
Upínací hloubka do	100 mm
Výkon	4 t

Vnější 6hran	17 mm
Počet háků	2
Hmotnost	1,18 kg
Druh produktu	Dvouramenný stahovák