



Samostředný trojramenný stahovák, Typ: 0



Údaje o objednávce

Artikové číslo	881010 0
GTIN	4021176015526
Třída artiklu	83U

Popis

Provedení:

Velmi pohotová konstrukce s **kloubovým nastavením upínací šířky**. Při nárůstu tlaku vřetene sevřou stahovací ramena stahovanou součást automaticky se zvětšující silou. Stahovací ramena z kvalitní nástrojové ocele.

Rozsah upnutí zvnějšku: 10 - 60 mm

Upínací hloubka do: 50 mm

Výkon: 1,5 t

Technický popis

Výkon	1,5 t
Rozsah upnutí zvnějšku	10 - 60 mm
Upínací hloubka do	50 mm
Počet háků	3
Hmotnost	0,275 kg
Samostředicí	ano

Druh produktu

Trojramenný stahovák