

**Stranové štípací kleště, chromované, Celková délka: 180mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	725265 180
GTIN	3662424076558
Třída artiklu	73R

Popis**Provedení:**

Kleště chromované silnostěnný plášť na rukojeti. **Bezúnavová plastová otevírací pružina.** Břity dodatečně induktivně kalené (cca 62 HRC).

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

Technický popis

Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	2,2 mm
Celková délka	180 mm
Výkon ve stříhu piano drátu do Ø	2 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rukojeť	Silnostěnné opláštění rukojeti
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 62 HRC)
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromované
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště	ne

Se zapínatelnou otevírací pružinou	ne
S otevírací pružinou	ano
Druh produktu	Řezací kleště