



## Hydraulický lis, Typ: 1



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	881800 1
GTIN	4021176005053
Třída artiklu	83U

### Popis

#### Provedení:

Ocelové tělo s hydraulickým mechanismem. Jednoduchá obsluha: Lis se nasadí mezi vřeteno stahováku a hřídel. Lis upněte vřetenem stahováku a přitáhněte vřeteno lisu (spustí se hydraulika). Pokud zdvih nepostačuje, postup – po povolení vřetene lisu – zopakujte.

#### Použití:

Pro zvýšení tlaku mechanických stahovacích zařízení všech typů od vel. 3. Toto zařízení umožňuje snadné stahování i velmi pevně zalisovaných součástí.

Konstrukční výška: 62 mm

Ø zdvihového válce: 14 mm

Ø těla: 37 mm

Zdvih: 10 mm

Max. přípustný točivý moment: 35 Nm

Max. přípustná stahovací síla: 100 kN

### Technický popis

Konstrukční výška	62 mm
Max. přípustná stahovací síla	100 kN
Max. přípustný točivý moment	35 Nm
Ø zdvihového válce	14 mm

Ø těla	37 mm
Zdvih	10 mm