



Sada stahováků pro 2 hloubky upínání s rychlým přestavením



Údaje o objednávce

Artikové číslo	880505
GTIN	4021176967399
Třída artiklu	83U

Popis

Provedení:

S **úzkými stahovacími rameny** pro úzké prostory a ručním kolečkem **pro rychlé uvolňování a posunování háků stahováku bez použití náradí.**

Použití:

Univerzální použití pro stahování ložisek, ozubených kol atd. Použitelný jako vnitřní a vnější stahovák.

Obsah:

Po 1 dvou- a trojramenné traverze a 3 stahovacími rameny s různou hloubkou upínání s rychlým přestavením, kompletně v PP kufříku (275×230×83 mm) s pěnovou vložkou.

Technický popis

Rozsah upnutí	90 mm
Upínací hloubka do	100 / 200 mm
Druh produktu	Dvouramenný stahovák

