



Stranové štípací kleště pro elektroniku leštěné, kulatá hlava, FW, Celková délka: 115mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	726429 115
GTIN	4003773018568
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Zrcadlový lesk a díky němu žádné vady po obvodu kvůli odlupujícím se chromovaným dílům. Stabilní, průchozí kloub bez vůle. Dvojitá pružina s nízkým třením pro lehké a rovnoměrné otevírání.

Rukojeti potažené plastem.

Použití:

Pro jemné řezání, např. v elektronice a jemné mechanice.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Ocel pro kuličková ložiska, břity inductivně kalené.

Technický popis

Šířka hlavy	11 mm
Délka břitu	14 mm
Výkon ve stříhu středně tvrdého drátu do Ø	0,3 - 1,2 mm
Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	0,3 - 0,6 mm
Celková délka	15 mm
Výkon ve stříhu měděného drátu do Ø	0,3 - 1,6 mm

Řezná fazetka	Jemná fazetka
Materiál	Ocel pro kuličková ložiska
Tvar hlavy	kulatý
Norma	DIN ISO 9654
Rukojeť	s plastovým potahem
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 62 HRC)
Povrch	leštěná
Atribut názvu produktu	FW
S otevírací pružinou	ano
Druh produktu	Řezací kleště