



Trojramenný stahovák s přednastavitelným rozsahem upínání, Typ: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	880950 1
GTIN	4021176006616
Třída artiklu	83U

Popis

Provedení:

Silné stahováky s vysokou upínací silou a vynikajícím upínacím účinkem. Pomocí stavěcího klíče lze symetricky upínací ramena snadno nastavit na požadovaný rozsah upnutí. Stahovaná součást je **pevně** sevřena, **sesmeknutí nebo vybočení** upínacích ramen **je nemožné**. Pouze pro vnější stahování.

Použití:

Pro stahování zvláště pevně usazených kuličkových ložisek, ozubených kol, řemenic a podobných součástí.

Rozsah upnutí zvnějšku: 20 - 100 mm

Upínací hloubka do: 100 mm

Výkon: 8 t

Technický popis

Výkon	8 t
Rozsah upnutí zvnějšku	20 - 100 mm
Upínací hloubka do	100 mm

Vnější 6hran	17 mm
Maximální utahovací moment	180 Nm
Počet háků	3
Hmotnost	1,24 kg
Druh produktu	Trojramenný stahovák