



Stranové štípací kleště pro elektroniku leštěné, kulatá hlava s držákem drátů, FW, Celková délka: 115mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	726433 115
GTIN	4003773043768
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Zrcadlový lesk a díky němu žádné vady po obvodu kvůli odlupujícím se chromovaným dílům. Stabilní, průchozí kloub bez vůle. Dvojitá pružina s nízkým třením pro lehké a rovnoměrné otevírání.

Rukojeti s vícesložkovým potahem.

Použití:

Pro jemné řezání, např. v elektronice a jemné mechanice.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Ocel pro kuličková ložiska, břity inductivně kalené.

Technický popis

Šířka hlavy	11 mm
Výkon ve stříhu měděného drátu do Ø	0,3 - 1,6 mm
Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	0,3 - 0,6 mm
Celková délka	15 mm
Délka břitu	14 mm
Výkon ve stříhu středně tvrdého drátu do Ø	0,3 - 1,2 mm

Řezná fazetka	Jemná fazetka
Materiál	Ocel pro kuličková ložiska
Tvar hlavy	kulatý
Norma	DIN ISO 9654
Rukojeť	Vícesložkový potah
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 62 HRC)
Povrch	leštěná
Atribut názvu produktu	FW
S otevírací pružinou	ano
Druh produktu	Řezací kleště