

**Ploché kleště pro elektroniku, Celková délka: 115mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	727189 115
GTIN	4003773016694
Třída artiklu	73F

**Popis****Provedení:**

Zrcadlový lesk a díky němu žádné vady po obvodu kvůli odlupujícím se chromovaným dílům. Průchozí precizní kloub. Dvojitá pružina s nízkým třením pro lehké a rovnoměrné otevírání. Hladce broušené úchopové plochy. Pečlivě odjehlené hrany. Rukojeti potažené plastem.

**Použití:**

Pro montážní práce, např. v elektronice a jemné mechanice.

**Norma:**

DIN ISO 9655

**Materiál:**

Ocel pro kuličková ložiska, kalená v oleji.

**Upozornění:**

Další provedení k dostání na poptávku.

**Technický popis**

Celková délka	115 mm
Délka čelistí	22,5 mm
Provedení čelistí	vevnitř hladce broušená
Šířka hlavy	9,5 mm
Tvar čelistí	ploché, rovné
Norma	DIN ISO 9655

Rukojeť	s plastovým potahem
Materiál	Ocel pro kuličková ložiska
Povrch	leštěná
S otevírací pružinou	ano
Druh produktu	Ploché kleště