



Samostředný trojramenný stahovák, Typ: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	881010 1
GTIN	4021176016448
Třída artiklu	83U

Popis

Provedení:

Velmi pohotová konstrukce s **kloubovým nastavením upínací šířky**. Při nárůstu tlaku vřetene sevřou stahovací ramena stahovanou součást automaticky se zvětšující silou. Stahovací ramena z kvalitní nástrojové ocele.

Rozsah upnutí zvnějšku: 12 - 100 mm

Upínací hloubka do: 100 mm

Výkon: 4 t

Technický popis

Upínací hloubka do	100 mm
Rozsah upnutí zvnějšku	12 - 100 mm
Výkon	4 t
Vnější 6hran	13 mm
Maximální utahovací moment	50 Nm
Počet háků	3

Hmotnost	0,665 kg
Samostředicí	ano
Druh produktu	Trojramenný stahovák