



Trojramenný stahovák s přednastavitelným rozsahem upínání, Typ: 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	880950 2
GTIN	4021176006791
Třída artiklu	83U

Popis

Provedení:

Silné stahováky s vysokou upínací silou a vynikajícím upínacím účinkem. Pomocí stavěcího klíče lze symetricky upínací ramena snadno nastavit na požadovaný rozsah upnutí. Stahovaná součást je **pevně** sevřena, **sesmeknutí nebo vybočení** upínacích ramen **je nemožné**. Pouze pro vnější stahování.

Použití:

Pro stahování zvláště pevně usazených kuličkových ložisek, ozubených kol, řemenic a podobných součástí.

Rozsah upnutí zvnějšku: 35 - 150 mm

Upínací hloubka do: 125 mm

Výkon: 9 t

Technický popis

Rozsah upnutí zvnějšku	35 - 150 mm
Upínací hloubka do	125 mm
Výkon	9 t

Maximální utahovací moment	190 Nm
Počet háků	3
Vnější 6hran	19 mm
Hmotnost	1,72 kg
Druh produktu	Trojramenný stahovák