

**Garant****Kulaté kartáče, karbid křemíku (SiC), Ø 76 mm, Zrnitost: 80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	575060 80
GTIN	4045197977779
Třída artiklu	51P

**Popis****Provedení:**

Kulaté kartáče s **velmi hustým osazením brusnými štětinami (plné osazení)** pevně zalitými v plastovém talíři. **Vysoká tvarová stabilita** díky vícenásobně vzájemně vyztuženým štětinám. Velmi dlouhá životnost. Nylonové štětiny s velmi vysokým **podílem zrna karbidu křemíku** pro univerzální použití.

S podélnou drážkou k upnutí na upínací trny pro frézovací hlavy (DIN 6357) a kombinované upínací trny pro frézovací hlavy (DIN 6358).

**Výhoda:**

- **Dodatečné obrábění obrobků přímo po procesu třískového obrábění.**
- **Opakovatelné výsledky díky kontinuálně uvolňovanému brusnému zrna.**
- **Procesní spolehlivost díky vysoké tvarové stabilitě a přesnosti.**
- **Rychlá a bezpečná montáž bez dalšího příslušenství.**
- **Velmi vysoká přesnost obvodové házivosti.**

**Použití:**

Na **CNC obráběcích centrech** a při použití robotů, především v **mokrém brus** s chladicím mazacím prostředkem. **Pro obrábění bočních a vnitřních ploch:** přesné odjehlování (např. závitů), zaoblování hran, jemné opracování po frézování, dokončování povrchů.

**Upozornění:**

Speciální provedení lze dodat na poptávku.

## Technický popis

Maximální počet otáček	4500 min <sup>-1</sup>
Tloušťka štětín	1,2 mm
Stupeň jemnosti	hrubý
Doporučené otáčky	2400 - 2800 min <sup>-1</sup>
Zrnitost	80
Ø kartáče D <sub>1</sub>	76 mm
Posuv	800 - 3000 mm/min
Přísuv	0,3 (jemný) – 1,0 (hrubý) mm
Zkratka brusiva	SiC
Brusivo	Obsahuje karbid křemíku (SiC)
Atribut názvu produktu	Ø 76 mm
Šířka osazení L <sub>1</sub>	18 mm
Pracovní délka L <sub>3</sub>	22 mm
Ø otvoru d <sub>1</sub>	16 s drážkou mm
Pohonný agregát	CNC obráběcí centra; použití robota
Upnutí	Upínací trn pro frézovací hlavy
Druh produktu	Kulatý kartáč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
Ocel < 55 HRC	omezené použití		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		

GG(G)	omezené použití
CuZn	vhodný
Uni	vhodný
mokré max.	vhodný
suché	omezené použití

## Příslušenství

Upínací šroubs vnitřním chlazením Pro  $\varnothing$  trnu 16 mm

575096 16