

HOLEX**Kompaktní odjehlovací kotouč (SiC), Ø kotouče×šířka×Ø otvoru:
152X25X32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	568733 152X25X32
GTIN	4045197977441
Třída artiklu	52M

Popis**Provedení:**

Rounové kompaktní kotouče vytvářejí **reprodukovatelný finiš**, protože je na povrchu vždy čerstvé brusné zrno. **Nedochází ke změně geometrie obrobku, nevytvářejí se rýhy po broušení, dlouhá životnost.**

Použití:

Na **stojanových bruskách** nebo ručních bruskách s upínacím trnem č. 556380 vel. 1–2 a redukční přírubou č. 568782. Vhodný orovnávač brusných kotoučů č. 568785. Odjehlovací kotouč z vláknitého rouna. **Pro odstraňování větších otřepů** na lisovaným místech, pro **zaoblování** vydutých přechodů a hran bez vytváření sekundárních otřepů.

Technický popis

Brusivo	Karbid křemíku (SiC)
Šířka	25 mm
Ø kotouče	152 mm
Zkratka brusiva	SiC

Provedení	9S fine
Stupeň tvrdosti	extra tvrdá
Ø otvoru	32 mm
Stupeň jemnosti	jemný
Druh produktu	Kompaktní kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		