



Samostředný trojramenný stahovák, Typ: 2



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 881010 2 |
| GTIN | 4021176016516 |
| Třída artiklu | 83U |

Popis

Provedení:

Velmi pohotová konstrukce s **kloubovým nastavením upínací šířky**. Při nárůstu tlaku vřetene sevřou stahovací ramena stahovanou součást automaticky se zvětšující silou. Stahovací ramena z kvalitní nástrojové ocele.

Rozsah upnutí zvnějšku: 18 - 120 mm

Upínací hloubka do: 120 mm

Výkon: 6 t

Technický popis

| | |
|----------------------------|-------------|
| Výkon | 6 t |
| Rozsah upnutí zvnějšku | 18 - 120 mm |
| Upínací hloubka do | 120 mm |
| Počet háků | 3 |
| Maximální utahovací moment | 120 Nm |
| Vnější 6hran | 17 mm |

| | |
|---------------|----------------------|
| Hmotnost | 1,124 kg |
| Samostředicí | ano |
| Druh produktu | Trojramenný stahovák |