



Hydraulický lis, Typ: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	881800 3
GTIN	4021176924408
Třída artiklu	83U

Popis

Provedení:

Ocelové tělo s hydraulickým mechanismem. Jednoduchá obsluha: Lis se nasadí mezi vřeteno stahováku a hřídel. Lis upněte vřetenem stahováku a přitáhněte vřeteno lisu (spustí se hydraulika). Pokud zdvih nepostačuje, postup – po povolení vřetene lisu – zopakujte.

Použití:

Pro zvýšení tlaku mechanických stahovacích zařízení všech typů od vel. 3. Toto zařízení umožňuje snadné stahování i velmi pevně zalisovaných součástí.

Konstrukční výška: 113 mm

Ø zdvihového válce: 39,5 mm

Ø těla: 80 mm

Zdvih: 7 mm

Max. přípustný točivý moment: 40 Nm

Max. přípustná stahovací síla: 300 kN

Technický popis

Max. přípustná stahovací síla	300 kN
Zdvih	7 mm
Konstrukční výška	113 mm
Max. přípustný točivý moment	40 Nm

Ø těla	80 mm
Ø zdvihového válce	39,5 mm