


**Válec pro jemné broušení (SiC), Ø 100×100 mm, Zrnitost: 80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	568485 80
GTIN	4027497052226
Třída artiklu	53L

**Popis****Provedení:**

Elastický polyuretanový brusný válec (PU) s brusným zrnem SiC. Rozměr **Ø 100×100 mm**, Ø otvoru 19 mm s dvojitou klínovou drážkou.

**Použití:**

Pro vybrušování škrábanců, dodatečné obrábění svarů. Vytváří **lesklý podélný brus**. Velmi dlouhá životnost, stabilní hrany.

Vhodné také pro mokré broušení s pH neutrálním chladicím médiem.

**Technický popis**

Zrnitost	80
Stupeň tvrdosti pojiva popis	střední
Zkratka brusiva	SiC
Ø válců	100 mm
Šířka válců	100 mm
Atribut názvu produktu	Ø 100×100 mm
Doporučené otáčky	900 - 1200 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Brusný válec

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
Tvrdokov (TK)	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
suché	vhodný		