



Vnitřní / vnější stahovák, Typ: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	880850 1
GTIN	3148519884579
Třída artiklu	83H

Popis

Provedení:

Se dvěma sadami přestavitelných stahovacích ramen pro **vnější a vnitřní stahováky**, volitelné použití 2 nebo 3 stahovacích ramen.

- **Spolehlivé: Úplné zablokování ramen stahováku pomocí šroubu s rýhovanou hlavou.**
- **Praktické: Ramena stahováku lze připojit nebo odebrat a dají se snadno přestavit.**
- **Automatické: Samo upínací a samostředící.**
- **Vyvrťovací hlava: S omezovačem síly se pojistný kolík při přetížení zlomí.**

Rozsah dodávky:

Základní korpus a po 3 ramenech pro vnitřní a vnější stahování.

Rozsah upnutí zvnějšku: 7 - 140 mm

Rozpětí vnitřní: 23 - 130 mm

Upínací hloubka do: 140 mm

Technický popis

Rozsah upnutí zvnějšku	7 - 140 mm
Rozpětí vnitřní	23 - 130 mm
Upínací hloubka do	140 mm

Druh produktu

Stahovací nástroj