



Trojramenný stahovák s přednastavitelným rozsahem upínání, Typ: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	880950 3
GTIN	4021176006876
Třída artiklu	83U

Popis

Provedení:

Silné stahováky s vysokou upínací silou a vynikajícím upínacím účinkem. Pomocí stavěcího klíče lze symetricky upínací ramena snadno nastavit na požadovaný rozsah upnutí. Stahovaná součást je **pevně** sevřena, **sesmeknutí nebo vybočení** upínacích ramen **je nemožné**. Pouze pro vnější stahování.

Použití:

Pro stahování zvláště pevně usazených kuličkových ložisek, ozubených kol, řemenic a podobných součástí.

Rozsah upnutí zvnějšku: 50 - 200 mm

Upínací hloubka do: 165 mm

Výkon: 10 t

Technický popis

Upínací hloubka do	165 mm
Rozsah upnutí zvnějšku	50 - 200 mm
Výkon	10 t

Počet háků	3
Maximální utahovací moment	250 Nm
Vnější 6hran	24 mm
Hmotnost	3,5 kg
Druh produktu	Trojramenný stahovák