



## Samostředný trojramenný stahovák, Typ: 3



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	881010 3
GTIN	4021176016691
Třída artiklu	83U

### Popis

#### Provedení:

Velmi pohotová konstrukce s **kloubovým nastavením upínací šířky**. Při nárůstu tlaku vřetene sevřou stahovací ramena stahovanou součást automaticky se zvětšující silou. Stahovací ramena z kvalitní nástrojové ocele.

Rozsah upnutí zvnějšku: 23 - 160 mm

Upínací hloubka do: 160 mm

Výkon: 8 t

### Technický popis

Výkon	8 t
Rozsah upnutí zvnějšku	23 - 160 mm
Upínací hloubka do	160 mm
Počet háků	3
Vnější 6hran	19 mm
Maximální utahovací moment	180 Nm

Hmotnost	2,45 kg
Samostředicí	ano
Druh produktu	Trojramenný stahovák