



## Trojramenný stahovák s přednastavitelným rozsahem upínání, Typ: 4



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	880960 4
GTIN	4021176850509
Třída artiklu	83U

### Popis

#### Provedení:

Silné stahováky s vysokou upínací silou a vynikajícím upínacím účinkem. Pomocí stavěcího klíče lze symetricky upínací ramena snadno nastavit na požadovaný rozsah upnutí. Stahovaná součást je **pevně** sevřena, **sesmeknutí nebo vybočení** upínacích ramen **je nemožné**. Pro vnější a vnitřní stahování.

#### Použití:

Pro stahování zvláště pevně usazených kuličkových ložisek, ozubených kol, řemenic a podobných součástí.

Rozsah upnutí zvnějšku: 20 - 250 mm

Rozsah upnutí vnitřní: 225 - 325 mm

Hloubka upnutí: 50 mm

Upínací hloubka do: 225 mm

Výkon: 10 t

### Technický popis

Upínací hloubka do	225 mm
Hloubka upnutí	50 mm

Výkon	10 t
Rozsah upnutí zvnějšku	20 - 250 mm
Rozsah upnutí vnitřní	225 - 325 mm
Vnější 6hran	27 mm
Počet háků	3
Maximální utahovací moment	300 Nm
Hmotnost	11,99 kg
Druh produktu	Trojramenný stahovák