



## Samostředný trojramenný stahovák, Typ: 4



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	881010 4
GTIN	4021176016776
Třída artiklu	83U

### Popis

#### Provedení:

Velmi pohotová konstrukce s **kloubovým nastavením upínací šířky**. Při nárůstu tlaku vřetene sevřou stahovací ramena stahovanou součást automaticky se zvětšující silou. Stahovací ramena z kvalitní nástrojové ocele.

Rozsah upnutí zvnějšku: 23 - 250 mm

Upínací hloubka do: 200 mm

Výkon: 9,5 t

### Technický popis

Upínací hloubka do	200 mm
Rozsah upnutí zvnějšku	23 - 250 mm
Výkon	9,5 t
Počet háků	3
Vnější 6hran	24 mm
Maximální utahovací moment	200 Nm

Hmotnost	4,18 kg
Samostředicí	ano
Druh produktu	Trojramenný stahovák