



Pár rukavic KryTech 563, Velikost rukavice: 10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	094470 10
GTIN	3245425634103
Třída artiklu	04P

Popis

Provedení:

KryTech 563. Na **jemné a obecné práce** v suchém a minimálně zašpiněném pracovním prostředí. Vynikající odolnosti vůči olejům a tukům. Nitrilový povlak odolný proti otěru zajistí dlouhou životnost. Zvláště vhodný k lisování kovů, k zacházení s plechy, mechanické údržbářské práce.

Norma:

EN 388; EN 420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Třída ochrany proti pořezání: B

Barva: černá / šedá

bez silikonu: ano

Technický popis

Bez DMF	ano
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388	3
Hmat	velmi dobré

Odolnost vůči proříznutí dle EN 388	3
Materiál povlaku	nitrilový
bez silikonu	ano
Využití v mokřém prostředí	dobré
Prodyšnost	dobré
Hmotnost	37 g
Odolnost vůči trhání dle EN 388	4
Velikost rukavice	10
Odolnost vůči obrušování dle EN 388	4
Využití v olejnatém prostředí	velmi dobré
Tepelná ochrana	není k dispozici
Přizpůsobení tvaru	velmi dobré
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie II
EN 388:2016	4343B
Materiál nosiče	PEHD
Povlak	Nitril
Rozsah použití	Allround
Barva	černá / šedá
Třída ochrany proti pořezání	B
Druh produktu	Rukavice proti pořezání