

Garant**Cleaningpoint prázdný, Typ: S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	987101 S
GTIN	4045197977571
Třída artiklu	91M

Popis**Provedení:**

Tuhý korpus z ocelového plechu. Střední stěna se 4-hranným děrováním 9×9 mm v rastru 37 mm.

Lakování:

Dvoubarevný, **práškově nanášený lak**, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9 mm

Výška: 1700 mm

Šířka: 725 mm

Hloubka: 634 mm

Hloubka korpusu: 524 mm

Užitná výška: 1650 mm

Užitná šířka: 720 mm

Technický popis

Užitná šířka	720 mm
Hloubka	634 mm
Výška	1700 mm

Hloubka korpusu	524 mm
Typ	S
Užitná výška	1650 mm
Hmotnost	63 kg
Šířka	725 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Druh produktu	Čisticí stanice