



## Samostředný dvouramenný stahovák, Typ: 0



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	881000 0
GTIN	4021176015458
Třída artiklu	83U

### Popis

#### Provedení:

Velmi pohotová konstrukce s **kloubovým nastavením upínací šířky**. Při nárůstu tlaku vřetene sevřou stahovací ramena stahovanou součást automaticky se zvětšující silou. Stahovací ramena z kvalitní nástrojové ocele.

Rozsah upnutí zvnějšku: 10 - 60 mm

Upínací hloubka do: 50 mm

Výkon: 1 t

### Technický popis

Rozsah upnutí zvnějšku	10 - 60 mm
Výkon	1 t
Upínací hloubka do	50 mm
Počet háků	2
Hmotnost	0,22 kg
Samostředicí	ano

Druh produktu

Dvouramenný stahovák