



## Samostředný dvouramenný stahovák, Typ: 1



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	881000 1
GTIN	4021176016028
Třída artiklu	83U

### Popis

#### Provedení:

Velmi pohotová konstrukce s **kloubovým nastavením upínací šířky**. Při nárůstu tlaku vřetene sevřou stahovací ramena stahovanou součást automaticky se zvětšující silou. Stahovací ramena z kvalitní nástrojové ocele.

Rozsah upnutí zvnějšku: 12 - 100 mm

Upínací hloubka do: 100 mm

Výkon: 3 t

### Technický popis

Výkon	3 t
Rozsah upnutí zvnějšku	12 - 100 mm
Upínací hloubka do	100 mm
Maximální utahovací moment	50 Nm
Počet háků	2
Vnější 6hran	13 mm

Hmotnost	0,525 kg
Samostředicí	ano
Druh produktu	Dvouramenný stahovák