



## Stahovák ložisek s bočním upínacím třmenem, Typ: 2



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 881180 2      |
| GTIN           | 4021176339516 |
| Třída artiklu  | 83U           |

### Popis

#### Provedení:

Speciálně tvarované zachycovací plochy stahovacích ramen, jež v kombinaci s upínacím třmenem umožňují odklínování ložisek (č. 881180).

#### Použití:

Ke stahování **přesně lícujících** kuličkových ložisek, ložiskových kroužků atd.

Rozsah upnutí zvnějšku: 40 - 90 mm

Upínací hloubka do: 100 mm

Výkon: 4 t

### Technický popis

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Upínací hloubka do     | 100 mm     |
| Rozsah upnutí zvnějšku | 40 - 90 mm |
| Výkon                  | 4 t        |
| Počet háků             | 2          |
| Vnější 6hran           | 22 mm      |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Hmotnost      | 1,985 kg             |
| Druh produktu | Dvouramenný stahovák |