



Dvouramenný stahovák, Typ: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	880930 3
GTIN	4021176923814
Třída artiklu	83U

Popis

Provedení:

Stahovací ramena lze namontovat obráceně (**pro stahování vnější a vnitřní**), tuhá traverza a silné vřeteno. Požadovaná upínací šířka se nastavuje prostým posuvem stahovacích ramen.

Použití:

Stahovák s pohodově nastavitelnou upínací šířkou pro stahování ozubených kol, ložisek, řemenic atd.

Rozsah upnutí zvnějšku: 250 mm

Rozsah upnutí vnitřní: 95 - 265 mm

Upínací hloubka do: 200 mm

Výkon: 6 t

Technický popis

Rozsah upnutí vnitřní	95 - 265 mm
Výkon	6 t
Upínací hloubka do	200 mm
Rozsah upnutí zvnějšku	250 mm

Vnější 6hran	22 mm
Počet háků	2
Hmotnost	4,88 kg
Druh produktu	Dvouramenný stahovák