

**Honeywell****Pár rukavic Polytril™, Velikost rukavice: 8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094370 8
GTIN	3603835500041
Třída artiklu	09A

**Popis****Provedení:**

Polytril™. Rukavice s nitrilovým povlakem k manipulaci drobných dílů v mastném, vlhkém a špinavém prostředí.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Přizpůsobení tvaru	velmi dobré
Tepelná ochrana	není k dispozici
Prodyšnost	dobré
Velikost rukavice	8
Bez DMF	ne
Využití v mokřem prostředí	dobré

Označení výrobce	Polytril
Materiál povlaku	nitrilový
Hmat	dobré
Využití v olejnatém prostředí	velmi dobré
Řada	Polytril™
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
Obsah	10
Vlastnost rukavice	šetrné k pokožce alergiků
Vlastnost rukavice	Bez DMF
EN 388	4121X
Materiál nosiče	Polyamid
Povlak	Nitril
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Délka	220 - 260 mm
Barva	bílá / šedá
Hmotnost	36-50 g
Technologie pletení	13G
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	1
Druh produktu	Víceúčelové rukavice