



Momentový šroubovák s digitálním displejem, upínání vyměnitelných čepelí, Maximální utahovací moment: 500cNm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	659912 500
GTIN	7610733288915
Třída artiklu	63D

Popis

Provedení:

Silová rukojeť s dobře uchopitelným elastomerovým pláštěm umožňuje bezproblémový přenos potřebného utahovacího momentu, dokonce i v případě **mokrých nebo zaolejovaných rukou**. Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Uvolňovací moment je vyšší než utahovací moment (ochrana proti přetížení).

Nastavení utahovacího momentu **bez nástroje** pomocí tažení a otáčení krytky. Údaj o nastavené hodnotě utahovacího momentu se objeví v průzoru (**digitální displej na konci rukojeti**).

Zabudovaná elektronika s rozhraním NFC. Zákazník si může vyměnit baterii (knoflíkový článek CR 1/3 N; 3 V). **Měrné jednotky:** Nm, lbfft. Pro **upínání výměnných čepelí 6 mm** (č. 659920–659928).

Použití:

Pro kontrolované šroubování s předepsaným utahovacím momentem.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Přesnost měření utahovacího momentu	±6 %
Vhodné výměnné čepel	6 mm
Rozsah utahovacích momentů	100 - 500 cNm

Ukazatel	digitální
Maximální utahovací moment	500 cNm
Rozlišení	5 cNm
Rozsah utahovacích momentů	1 - 5 Nm
Princip vypínání	mechanická kluzná spojka
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	lbfft
Feedback	s vypínáním
Norma	DIN EN ISO 6789
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Celková délka L	126 mm
Měření	Krouticí moment
Hmotnost	101 g
Typ připojení	výměnná čepel
Nastavení hodnoty vypínání	digitální, nastavitelný
Kalibrování	O1
Nastavení utažení	utahování doprava
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	mechanická
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Označení výrobce	DigiTorque V2
Druh produktu	Momentový šroubovák

Služby

Kalibrace Momentový šroubovák Maximální utahovací moment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

