

3M**Páska tlakového spoje DUAL-LOCK™, Typ: SJ387****Údaje o objednávkce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 083692 SJ387 |
| GTIN | 4054596308404 |
| Třída artiklu | 08M |

Popis**Provedení:**

Odstranitelné upevňovací systémy 3M™ jsou alternativou tradičních spojovacích metod jako jsou šrouby, nýty, hřebíky nebo svorky.

DUAL-LOCK pro **vyšší pevnost v tahu, snadné a rychlé otevření** jednoduchým sloupnutím.

Technický popis

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Šířka | 25 mm |
| Barva | černá |
| Označení výrobce | SJ387 |
| Délka | 2,5 m |
| Tloušťka | 6,1 mm |
| Počet opětovných uzavření | 1000 |
| Rozsah použití | Vnitřní a venkovní použití |
| Lepicí hmota | Modifikovaný akrylát |

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Odolávající teplotě do | -30 - 80 °C |
| Skladovací teplota | 20 °C |
| Sklad, vlhkost | 50 °C |
| Minimální trvanlivost | 24 měsíc |
| Druh lepicí pásky | Páska se suchým zipem |
| Druh produktu | Lepicí páska |