


**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 0810/06mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260032 0810/06
GTIN	4045197979001
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Velikost destiček	6 mm
Celková délka L	110 mm
ISO kód držáku	A0810J SCLCR/L06
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Délka hlavy L <sub>1</sub>	27 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Upínací výška L <sub>2</sub>	9 mm
Šířka hrdla L <sub>4</sub>	8 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	6 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

**Příslušenství**PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500