


**Garant**
**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 1216/06mm**


## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260032 1216/06
GTIN	4045197979025
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Úhel nastavení $\kappa$	95 stupeň
Velikost destiček	6 mm
ISO kód držáku	A1216M SCLCR/L06
Upínací výška $L_2$	15 mm
Celková délka $L$	150 mm
Šířka hrdla $L_4$	12 mm
Středové přesazení $L_3$	8,9 mm
Délka hlavy $L_1$	42 mm
Ø stopky $D_s$	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

**Příslušenství**PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500