


Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 1012/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260032 1012/06
GTIN	4045197979018
Třída artiklu	21T

Technický popis

Upínací výška L_2	11 mm
Celková délka L	125 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Délka hlavy L_1	32,5 mm
Šířka hrdla L_4	10 mm
ISO kód držáku	A1012K SCLCR/L06
Ø minimálního předvrtání D_{min}	13 mm
Velikost destiček	6 mm
Středové přesazení L_3	6,9 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

PříslušenstvíPrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500