

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 1216/06mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 260033 1216/06 |
| GTIN | 4045197979063 |
| Třída artiklu | 21T |

Technický popis

| | |
|--|------------------------------|
| Délka hlavy L_1 | 42 mm |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 7 |
| Ø minimálního předvrtání D_{min} | 16 mm |
| Šířka hrdla L_4 | 12 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC.. 0602.. |
| ISO kód držáku | A1216M SCLCR/L06 |
| Velikost destiček | 6 mm |
| Úhel nastavení κ | 95 stupeň |
| Středové přesazení L_3 | 8,9 mm |
| Upínací výška L_2 | 15 mm |
| Celková délka L | 150 mm |
| Ø stopky D_s | 16 mm |
| Norma | Výrobní norma |
| Způsob použití | levý |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 3xD |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Použití | Podélné soustružení, vnitřní |

Druh produktu

vyvrtávací tyč

PříslušenstvíPrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500